



SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3, In: 1100 A, gR, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

| Ausführung | |
|---|---|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit geschlitzten Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders | Stirnkennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | mit Anschraubflaschen, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | parallele Halbleiterschutzsicherung SITOR, Bauform NH |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | 2 x NH3 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | gR |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung | |
| • bei AC / Bemessungswert | 690 V |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Strom | |
| • gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | 100 kA |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | 110 W |
| Verlustleistung [W] | |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 110 W |
| • maximal | 110 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom | |
| • bei 30 °C / Bemessungswert | 1 100 A |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | 1 100 A |
| • bei 45 °C / Bemessungswert | 1 100 A |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | 1 089 A |
| • bei 55 °C / Bemessungswert | 1 078 A |
| • bei 60 °C / Bemessungswert | 1 067 A |
| • bei AC / Bemessungswert | 1 100 A |
| Produktdetails | |
| Produktbeschreibung | keine Unverwechselbarkeit |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung M10 |
| Mechanischer Aufbau | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 2 475 g |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | -20 °C 50 °C | |
| Umweltkategorie | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NB3351-1KK26>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NB3351-1KK26>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NB3351-1KK26

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



