

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE26-2SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	61,8 A
Verlustleistung	0,152 kW

Mechanische Daten

Schutzart	IP00
Nettogewicht	34,00 kg (74,96 lb)

Maße

Breite	250,0 mm (9,84 in)
Höhe	305,0 mm (12,01 in)
Tiefe	262,0 mm (10,31 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	50,00 mm ² (AWG 1)

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	50,00 mm ² (AWG 1)

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200,00 m (656,17 ft)
Ungeschirmt	300,00 m (984,25 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M6
------------	-------------