



Artikel-Nr. / Article No.	Kabellänge L / Cable length L (m)
59804	10
59806	20
59807	30
59808	40
59809	50
59810	70
59811	80
59805	100



Verpackung / Packaging:



Optisches Hybrid HDMI™ Kabel

- Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker, Typ A
- Kontakte vergoldet
- Kabel-Typ: Runkabel
- Innenleiter, Material: Hybrid (Glasfaser + Kupfer)
- Kabelmantel, Material: PE
- Biegeradius: 20 mm
- Farbe: schwarz
- Max. Übertragungsrate: 18 Gbit/s
- Max. Auflösung: 4K @ 60Hz, YUV 4:4:4
- Unterstütze Farbräume: sRGB, Deep Color (30 Bit), x.v. Colour (xvYCC)
- HDCP 1.4/2.2 kompatibel
- Unterstützt: High Dynamic Range (HDR), 3D, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), Extended Display Identification Data (EDID), Consumer Electronics Control (CE)
- Unterstützte Audiostandards: Audio Return Channel (ARC)
- Plug&Play: keine externe Stromversorgung notwendig
- Betriebstemperatur: - 40 ~ +70 °C
- RoHS konform

Optical Hybrid HDMI™ cable

- Connections: 2x HDMI™ plug, type A
- Contacts: gold plated
- Cable type: round cable
- Inner conductor, material: hybrid (glas fiber + copper)
- Cable sheath, material: PE
- Bending radius: 20 mm
- Colour: black
- Max. transmission rate: 18 Gbps
- Max. resolution: 4K @ 60Hz, YUV 4:4:4
- Supported colour spaces: sRGB, Deep Color (30 Bit), x.v. Colour (xvYCC)
- HDCP 1.4/2.2 compatible
- Supports: High Dynamic Range (HDR), 3D, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), Extended Display Identification Data (EDID), Consumer Electronics Control (CEC)
- Supported audio standards: Audio Return Channel (ARC)
- Plug&Play: no external power supply required
- Operating temperature: - 40 ~ +70 °C
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
			24.01.2018	ss
			24.01.2018	ss
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

HDMI™ Hybrid Optical Cable 2.0



Blatt

Zeichnungs-Nr.:

von