

Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : 6SL3201-0BE12-0AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
 Siemens-Auftrags-Nr. :
 Angebots-Nr. :
 Bemerkung :

Item-Nr. :
 Komm.-Nr. :
 Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung P_{DB}	0,2 kW
Bemessungsleistung, max.	4 kW

Allgemeine technische Daten

Widerstand	160 Ω
------------	--------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	2 kg (4,41 lb)
Maße	
Breite	153 mm (6,02 in)
Höhe	329 mm (12,95 in)
Tiefe	43,5 mm (1,71 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung	Geschirmte Leitung
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ² (AWG 16)
Leitungslänge	0,5 m (1,64 ft)

Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² (AWG 14)