

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE23-3SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	33,0 A
Verlustleistung	0,151 kW

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	23,00 kg (50,71 lb)

Maße

Breite	189,0 mm (7,44 in)
Höhe	336,0 mm (13,23 in)
Tiefe	140,0 mm (5,51 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	10,00 mm ² (AWG 8)
Länge	0,50 m (1,64 ft)

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	6,00 mm ² (AWG 10)

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200,00 m (656,17 ft)
Ungeschirmt	300,00 m (984,25 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------