



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CJ28-6AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	95,0 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	275,0 mm (10,8 in)
Höhe	577,0 mm (22,7 in)
Tiefe	94,0 mm (3,7 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	19,0 kg (41,9 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

Lastseitig

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	35,00 mm ² (2 AWG)
Leitungslänge	0,70 m (2,30 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------