



Wärmetauscher Luft/Luft spez. Wärmeleistung 36W pro K 230V AC
RAL7035 316x 771x 103mm (BxHxT) Schutzart IP54

| Ausführung | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Produkt-Markename | SIVACON | |
| Produkt-Bezeichnung | Luft-Luft-Wärmetauscher | |
| Ausführung der Temperaturregelung | ohne Thermostat | |
| Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts | Luft/Luft | |
| Allgemeine technische Daten | | |
| Heizleistung | 36 W | |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC | |
| Betriebsspannung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 230 V 230 V | |
| Produktdetails | | |
| Produktbestandteil | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Heizung • Thermostat | Nein Nein | |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Höhe | 771 mm | |
| Breite | 316 mm | |
| Tiefe | 103 mm | |
| Einbauort | Schaltschrankseitenwände,-tür | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5ML36>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5ML36>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5ML36

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)



