

## Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : 6SL3201-0BE23-8AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
 Siemens-Auftrags-Nr. :  
 Angebots-Nr. :  
 Bemerkung :

Item-Nr. :  
 Komm.-Nr. :  
 Projekt :

### Bemessungsdaten

Bemessungsleistung $P_{DB}$	0,93 kW
Bemessungsleistung, max.	18,5 kW

### Allgemeine technische Daten

Widerstand	30 $\Omega$
------------	-------------

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	6,2 kg (13,67 lb)
Maße	
Breite	250 mm (9,84 in)
Höhe	490 mm (19,29 in)
Tiefe	140 mm (5,51 in)

### Anschlüsse

Leistungsanschluss	
Ausführung	Reihenklemme
Anschlussquerschnitt	6,0 mm <sup>2</sup> (AWG 10)
PE-Anschluss	
Ausführung	Ja
Ausführung am Gehäuse	Schraube M4

### Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)