

Datenblatt für SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2)

Artikel-Nr. : 6SL3255-0AA00-4JA2



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bildschirm

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Ausführung des Displays | LCD Farbe |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |

Mechanische Daten

| | |
|--------------|--------------------|
| Schutzart | IP55 / UL Type 12 |
| Nettogewicht | 0,134 kg (0,30 lb) |

Maße

| | |
|--------|---------------------|
| Breite | 70,00 mm (2,76 in) |
| Höhe | 106,85 mm (4,21 in) |
| Tiefe | 19,65 mm (0,77 in) |

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

| | |
|-----------|---|
| Betrieb | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C nur mit Türmontagesatz |
| Lagerung | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Transport | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |

Relative Luftfeuchte bei 25 °C während

| | |
|---------------|------|
| Betrieb, max. | 95 % |
|---------------|------|

Approbationen

| | |
|------------------|--------------------------|
| Eignungsnachweis | CE, cULus, EAC, KCC, RCM |
|------------------|--------------------------|