



SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 100 A, gG, Un AC: 500 V

Ausführung			
Produkt-Markename	SENTRON		
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungseinsatz		
Allgemeine technische Daten			
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gG		
Größe des Sicherungseinsatzes	22x58 mm		
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC		
Versorgungsspannung / bei DC	250 V		
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	500 V		
Verlustleistung			
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	8,4 W		
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	100 A		
Hauptstromkreis			
Betriebsstrom / Nennwert	100 A		
Produktdetails			
Produktbestandteil / Schlagmelder	Nein		
Mechanischer Aufbau			
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht		
Nettogewicht	53 g		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW6230-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW6230-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW6230-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)



