

DE Technische Daten Adapter

Input:	12-24V DC
Output:	5V DC max. 2400mA
USB Port:	2x Type A USB
Funktion:	LED Anzeige
Leistung:	12W
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Approbationen:	CE

GB Technical data adapter

Input:	12-24V DC
Output:	5V DC max. 2400mA
USB Port:	2x Type A USB
Function:	LED
Power:	12W
Housing colour:	Black
Housing material:	Plastic
Approvals:	CE

DE Logistik Daten

Produkt-Abmessungen:	26x70mm
Produkt-Gewicht:	24g
Verpackungs-Abmessungen:	103x143x40mm
Verpackungs-Gewicht:	41g
EAN Verpackung:	4250040917264

GB Logistics data

Product dimensions:	26x70mm
Product weight:	24g
Package dimensions:	103x143x40mm
Package weight:	41g
EAN package:	4250040917264

V1-KS 13.08.19