

DE Technische Daten Arbeitsleuchte

LED Leuchtmittel:	3W LED + 1W LED	
Schalterfunktionen:	1. Zusatz LED	
	3. Haupt LED	
	4. Aus	
LED Leistung:	Haupt LED	Zusatz LED
Lichtstrom/Lumen (ca.):	220lm	80lm
Max. Beleuchtungsstärke/Lux (ca.):	365lx	195lx
Leuchtdauer (ca.):	2,5h	7,5h
Leuchtweite (ca.):	20m	15m
Batterien:	4x AA Batterien	
Risikogruppe (EN 62471):	2	
Gehäusematerial:	ABS	
Farbe:	Blau / Schwarz	
Schutzart:	IPX3	
Schutzklasse:	III	
Betriebstemperatur:	0°C...+25°C	
Lagertemperatur:	-10°C...+45°C	
Approbationen:	CE	
Verpackung:	Karton	
Sprachen Verpackung:	DE, GB	
Sprachen Bedienungsanleitung:	DE, GB	
Lieferumfang:	Arbeitsleuchte, 4x AA Alkaline Batterien, Bedienungsanleitung	

GB Technical data work light

LED illuminant:	3W LED + 1W LED	
Functions switch 1:	1. Additional LED	
	3. Main LED	
	4. Off	
LED power:	Main LED	Additional LED
Luminous flux/Lumen (approx.):	220lm	80lm
Peak beam illuminance/Lux (approx.):	365lx	195lx
Run time (approx.):	2,5h	7,5h
Beam distance (approx.):	20m	15m
Batteries:	4x AA batteries	
Risk group (EN 62471):	2	
Housing material:	ABS	
Colour:	Black / Blue	
Protection type:	IPX3	
Protection class:	III	
Operating temperature:	0°C...+25°C	
Storage temperature:	-10°C...+45°C	
Approvals:	CE	
Package:	Carton box	
Languages Package:	DE, GB	
Languages Manual:	DE, GB	
Shipment:	Work light, 4x AA Alkaline batteries, manual	

DE Logistik Daten

Produkt-Abmessungen:	289x38,5x24,5mm
Produkt-Gewicht:	191g (Lampe + Batterien)
Verpackungs-Abmessungen:	295x47x33mm
Verpackungs-Gewicht:	216g
EAN Verpackung:	4250040935107

GB Logistics data

Product dimensions:	289x38,5x24,5mm
Product weight:	191g (Lamp+batteries)
Package dimensions:	295x47x33mm
Package weight:	216g
EAN package:	4250040935107

DE Produktspezifische Hinweise

- Verwendungszweck: Stirnlampe. Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
- 3 Haltemagnete auf der Rückseite
- 1 ausklappbarer Aufhängehaken

GB Product specific notes

- Intended purpose: head light. Not intended for use in other applications. Not suitable for household room illumination
- 3 magnets on the back side
- 1 fould-out hook

V1-KS 15.10.2019