


# VARTA Indestructible F30 Pro 6AA mit Batt.



Extrem robuste (9m Falltest), helle Taschenlampe mit Hochleistungs-LED und 2 Leuchtlevel. Stoßabsorbierender gummiummantelter Leuchtenkopf und Endkappe.

GTIN / EAN



4 0 0 8 4 9 6 9 8 7 2 6 9

## Information

- Extrem robuste (9m Falltest) Taschenlampe mit stoßabsorbierendem gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Robuste Konstruktion
- 9m Falltest
- Wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- Für maximale Haltbarkeit entwickelt
- Wird mit 6AA Batterien (inkl.) betrieben

## Artikeldetails

Bestellnummer	18714 101 421
UVP (inkl. MwSt.)	36,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	(bis zu) 279 m
Laufzeit	(bis zu) 75 h
Lichtstrom	(bis zu) 650 lm
Ausgerüstet mit	6 x AA Longlife Power
Produkt Durchmesser mm	54,5
Produkt Länge / Tiefe mm	228,0
Produkt Gewicht g	363,0

## Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 987269	150,0	53,0	330,0	0,547
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	3	40 08496 987276	345,0	162,0	155,0	1,809
PAL (Palette)	306	40 08496 987283	800,0	1.200,0	1.080,0	205,508

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
6	17	102	3

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



