

VARTA Indestructible F10 Pro 3AAA mit Batt.



Extrem robuste (9m Falltest), helle Taschenlampe mit Hochleistungs-LED und 2 Leuchtlevel. Stoßabsorbierender gummiummantelter Leuchtenkopf und Endkappe.

GTIN / EAN



Information

- Extrem robuste (9m Falltest) Taschenlampe mit stoßabsorbierendem gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Typ II
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Robuste Konstruktion
- 9m Falltest
- Wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- Für maximale Haltbarkeit entwickelt
- Wird mit 3AA Batterien (inkl.) betrieben

Artikeldetails

Bestellnummer	18710 101 421
UVP (inkl. MwSt.)	22,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	(bis zu) 183 m
Laufzeit	(bis zu) 40 h
Lichtstrom	(bis zu) 300 lm
Ausgerüstet mit	3 x AAA Longlife Power
Produkt Durchmesser mm	43,5
Produkt Länge / Tiefe mm	138,0
Produkt Gewicht g	132,0

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 987207	100,0	42,0	230,0	0,185
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	4	40 08496 987214	245,0	160,0	115,0	0,849
PAL (Palette)	828	40 08496 987221	800,0	1.200,0	1.185,0	196,784

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
9	23	207	4

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



