

M12 Push Pull adapter, assembly



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 03 381 2403
Beschreibung	M12 Push Pull adapter, assembly
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/21033812403

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung	PushPull
Steckverbinder 1	M12 D-Kodierung
	Buchse
	4-polig
Zubehörtyp	Adapter

Ausführung

Geschlecht	Stift
Kodierung	D-Kodierung
Verriegelungsart	PushPull

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	48 V AC
	60 V DC
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥100
Schutzart nach IEC 60529	IP65 / IP67 im gesteckten Zustand

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse	Messing
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	14,5 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140236660
eCl@ss	27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)