




Pushing Performance
Since 1945

Han TC70-HMC-FC-CRT-6 mm²-AU



Artikelnummer	09 11 200 6230
Beschreibung	Han TC70-HMC-FC-CRT-6 mm²-AU
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09112006230

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 70
Kontaktart	Crimpkontakt
Merkmale	bleifrei

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	6 mm²
Betriebsstrom	≤70 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	15 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten	≥10.000

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	HMC vergoldet



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	7,4 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188167
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder