

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 525 0040
Beschreibung	Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09455250040

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45 Hybrid
Komponente	Power-Modul
Beschreibung	zur direkten Geräteintegration

Ausführung

Anschlussart	Reflowlötanschluss (SMT)
Baugröße	Han [®] 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	0
weitere Kontakte	4x 48 V

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel Naphthalin

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	4,2 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140060982
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder