


K 59 SC

Art. No. 2959 – 8 Ω



Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	
Rated power	3 W
Impedanz	
Impedance	8 Ω
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	85 dB (1 W/1 m)
Übertragungsbereich (-10 dB)	
Frequency response (-10 dB)	280–15.000 Hz
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	490 Hz
Anschluss	Lötösen 2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm
Terminal	Solder lugs 2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm
Gewicht netto	
Net weight	34 g

5,9 cm (2,3") Breitbandlautsprecher. Magnetisch geschirmt. Mit salzwasserbeständiger Membran. Hoher Wirkungsgrad durch Neodym-Magnet. Frontseitige Gummidichtung.

Anwendungsmöglichkeiten:

– Kommunikationsgeräte in der Schifffahrt.

5,9 cm (2,3") fullrange speaker. Magnetically shielded. Sea water resistant cone. Hight efficiency due to neodymium magnet. Frontal rubber gasket.

Typical applications:

– Communication devices in marine applications.

