

KERN HBA 100-0.

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppezeiger

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de medición (Max):	100
Lectura:	1
Precisión (el [Max]):	3 %
Unidades de pesaje:	Shore A

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Categoría

Categoría:	Durómetros
------------	------------

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	180 x 120 x 50 mm
Peso bruto:	460 g
Peso neto:	150 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones totales (AxPxA):	115 x 60 x 25 mm
Material carcasa:	metal