



Escala - Tipo de pantalla Digital

Funciones

Posibilidad de medición en 360°	✓
Función de memoria	✓
Memoria - número de resultados	9
Memoria - número de (denominación de) muestras	1
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería Acumulador
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso) NiMH
Pila	3×1.5 V AAA
Pila tiempo de carga	30 h
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	4,5 V
Número de células de la batería	3
Batería - Peso individual	139,8 g
Batería - Peso total en el artículo	419,4 g
Batería - Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	1,8 Wh
Acumulador	7.2V, 700 mA
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-131
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	380×280×80 mm

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba de dureza
Grupo de producto	Durómetro Leeb
Familia de productos	HMM

Sistema de medición

Rango de medición [Min] (HLx)	170
Rango de medición [Max] (HLx)	960
Lectura dureza [d] (HLx)	1
Objeto de ensayo espesor [Min]	3 mm
Escala de dureza	HLD
Objeto de ensayo peso mínimo [Min]	2 kg
Durómetro Leeb tipo de sensor	D
Bloque de prueba incluido	✓

Unidades de medición	HL HV HB HRB HRC MPa
----------------------	-------------------------------------

Tolerancia (% de [Max])	1%
Sonda de medición longitud	14,6 cm
Sonda de medición diámetro	2 cm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	150×80×30 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×80×30 mm
Material de carcasa	plástico

Multiples funcionalidades para aplicaciones complicados

Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	4,6 kg
Peso de envío	4,56 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761139657
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

