

# KERN CH15K20

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

# KERN®



## Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	20 h
---------------------------	------

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128H
--------------------	----------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de colgar

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	153 x 230 x 73 mm
Peso bruto:	544 g
Peso neto:	316 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	90 x 30 x 176,5 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	90 x 30 x 270 mm
Material carcasa:	Plástico

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	20 g
Linealidad:	40 g
Peso recomendado para ajuste:	10 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,005
Reproducibilidad:	20 g
Resolución:	750
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,100 cm
------------------------------	----------