

# KERN EOB15K5



Die Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	5 g
Linealidad:	10 g
Peso recomendado para ajuste:	10 kg (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	15 kg
Reproducibilidad:	5 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO
------	---------

n/a: Adaptador de red

## Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	60 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de plataforma

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	475 x 415 x 120 mm
Peso bruto:	5,550 kg
Peso neto:	4 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	215 x 110 x 50 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	315 x 305 x 55 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	2 m
Material carcasa:	plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Soporte mural:	si