

Ethernet industrial IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



El módulo de conexión de Weidmüller resulta útil tanto para reparar como para ampliar cables de instalación rotos sin reserva de cable en espacios reducidos.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-CCM
Código	8808410000
Versión	Módulo de conexión, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
GTIN (EAN)	4032248505999
U.E.	1 Pieza

**Ethernet industrial
IE-CCM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	112 mm	Longitud (pulgadas)	4,409 inch
Anchura	37 mm	Anchura (pulgadas)	1,457 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Peso neto	157 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Conexión 1	IDC	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Módulo de conexión	Color	gris
Material capotas	Carcasa metálica totalmente apantallada	Categoría	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Diámetro de la funda, min.	5,5 mm	Diámetro de la funda, max.	9,6 mm
Tipo de montaje		Apantallamiento	Conexión de apantallamiento de 360° sin pérdida, con protector antitracción separado
	Montaje en pared		
Tipo de protección	IP20		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN