

KERN 337-151

Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht, stapelbar

KERN[®]



Diseno

| | |
|-----------|---------------------------|
| Forma: | Pesi di controllo |
| Material: | acero inoxidable torneado |

Sistema de medición

| | |
|----------------|--------|
| OIML clase: | F2 |
| Tolerancia: | 300 mg |
| Valor nominal: | 20 kg |

Accesorios

| | |
|--------------------|-------------|
| Estuche de madera: | 337-151-200 |
|--------------------|-------------|

Servicio

| | |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 962-445 |
|--------------------|---------|

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 1 x 1 x 1 mm |
| Peso bruto: | 20 kg |
| Peso neto: | 20 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |