

KERN CM50-C2N

Die Praktische mit Klappdeckel

KERN®



Categoría

Categoría: Balanzas

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 135 x 203 x 30 mm
Peso bruto: 300 g
Peso neto: 170 g
Plazo de entrega: 24 h
Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 85 x 130 x 25 mm
Material carcasa: Plástico
Material de plato de pesaje: Plástico
Superficie de pesaje (AxP): 50 x 40 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 10 g
Intervalo de estabilización: 3 s
Lectura [d]: 2 mg
Linealidad: 6 mg
Peso recomendado para ajuste: 5 g (M1)
Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad: 4 mg
Resolución: 5000
Sistema de pesaje: Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento: 10 min
Unidades de pesaje: ct g

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 9 mm

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %
Temperatura ambiental mínima: 5 °C
Temperatura máxima de uso: 35 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento: 30 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkKS: 963-127