

# KERN EMB 1000-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



n/a: Adaptador de red

## Suministro energético

Tiempo de carga: 10 h  
Tiempo de funcionamiento: 50 h  
Tiempo de funcionamiento: 12 h

## Servicio

Certificado DAkkS: 963-127

## Categoría

Categoría: Balanzas  
Product Group: Balanza de colegio

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 220 x 290 x 150 mm  
Peso bruto: 1,300 kg  
Peso neto: 890 g  
Plazo de entrega: 24 h  
Tipo de envío: Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 170 x 240 x 54 mm  
Material carcasa: Plástico  
Material de plato de pesaje: Plástico  
Superficie de pesaje (d): 150

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 1 kg  
Intervalo de estabilización: 2,500 s  
Lectura [d]: 10 mg  
Linealidad: 50 mg  
Peso recomendado para ajuste: 1 kg (F1)  
Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa  
Reproducibilidad: 10 mg  
Resolución: 100000  
Sistema de pesaje: Bandas extensométricas  
Tiempo de calentamiento: 2 h  
Unidades de pesaje: dwt g oz oz

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,500 cm

## Funciones

Pesajes inferiores: Gancho

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %  
Temperatura ambiental mínima: 5 °C  
Temperatura máxima de uso: 35 °C

## Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional