

KERN EMB500-1BE

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h
Tiempo de funcionamiento:	35 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de colegio

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	205 x 266 x 75 mm
Peso bruto:	705 g
Peso neto:	495 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX):	170 x 240 x 39 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (d):	150

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	500 g
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	200 mg
Peso recomendado para ajuste:	500 g (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	5000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	dwt g oz ozt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,500 cm

Funciones

Pesajes inferiores: Gancho

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional