

KERN EW 220-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de conteo:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO
------	---------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	32 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	400 x 320 x 220 mm
Peso bruto:	2,940 kg
Peso neto:	1,360 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	182 x 235 x 75 mm
Dimensiones parabrisas (AxPxX):	174 x 144 x 105 mm
Espacio de pesaje (AxPxX):	158 x 130 x 78 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (d):	118

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	220 g
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	1 mg
Linealidad:	2 mg
n/a:	2 g
Peso recomendado para ajuste:	200 g (E2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	1 mg
Resolución:	220000
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,700 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Clase de verificación:	II

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de conteo:	220000