

KERN FCB24K2

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	24 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	2 g
Linealidad:	6 g
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	2 g
Resolución:	12000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	dwt g kg lb mo oz t (HK) t (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	4 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	40 g
Resolución de contaje:	6000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional
n/a:	CH EURO

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	5 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	330 x 400 x 190 mm
Peso bruto:	3,378 kg
Peso neto:	2,720 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	262 x 345 x 106 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	252 x 228 x 12,5 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	252 x 228 mm