


KERN FOB 1.5K0.5

Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz und Eichzulassung [M]



Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 395 x 245 x 108 mm

Peso bruto: 2,575 kg

Peso neto: 2,200 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 175 x 235 x 60 mm

Material carcasa: acero inoxidable

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (AxP): 175 x 165 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 1,500 kg

Intervalo de estabilización: 2 s

Lectura [d]: 500 mg

Linealidad: 1 g

Peso recomendado para ajuste: 1 kg (M3)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Reproducibilidad: 500 mg

Resolución: 3000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min

Unidades de pesaje: g lb oz

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2,500 cm

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 95 %

Humedad ambiental mínima: 25 %

Temperatura ambiental mínima: -10 °C

Temperatura máxima de uso: 40 °C

Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional

n/a: CH EURO

Tiempo de carga: 8 h

Tiempo de funcionamiento: 24 h