

# KERN HFB 150K50

Die professionelle Alternative bis 600 kg mit rückwärtiger Zweitanzeige

# KERN®



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	50 g
Linealidad:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	150 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Rango de tara:	149,950 kg
Reproducibilidad:	50 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
Se puede usar una pantalla adicional:	no

## Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129H
--------------------	----------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grãa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	257 x 435 x 210 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	3,158 kg
Peso neto:	2,188 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	162 x 123 x 158,5 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	162 x 123 x 158,5 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	162 x 123 x 390 mm
Material carcasa:	Plástico