

KERN HFB 300K100

Die professionelle Alternative bis 600 kg mit rückwärtiger Zweitanzeige



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	300 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	300 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Rango de tara:	-300000000 mg
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
Se puede usar una pantalla adicional:	no

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129H
--------------------	----------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grãa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	435 x 255 x 210 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	3,200 kg
Peso neto:	2,200 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	163 x 126 x 160 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	163 x 126 x 410 mm
Material carcasa:	Plástico