


KERN IKT36K0.2L

Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	36 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	200 mg
Linealidad:	600 mg
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (F1); 10 kg (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	200 mg
Resolución:	180000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	* ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,800 cm
Dígitos de alto de pantalla:	4 mm

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	200 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	2 g
Resolución de contaje:	180000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de conversión:	si
Función de dosificación:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional
n/a:	CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h
Tiempo de funcionamiento:	10 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	820 x 430 x 260 mm
Peso bruto:	12 kg
Peso neto:	9,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	200 x 155 x 68 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	450 x 350 x 115 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	450 x 350 x 115 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	60 cm

KERN IKT36K0.2L



Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	450 x 350 mm