

KERN TCB 200-1

Jetzt geht's rund - Wiegen im Taschenformat

KERN®



Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de bolsillo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	96 x 120 x 21 mm
Peso bruto:	105,600 g
Peso neto:	50,400 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (d):	80

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	200 g
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	200 mg
Peso recomendado para ajuste:	100 g (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	g

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	9 mm
------------------------------	------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	10 h
---------------------------	------

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127