

KERN KFP 600V20NM

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert mit IP67



Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	1500 x 1250 x 80 mm
Longitud del cable:	5 m
Material de plato de pesaje:	Acero lacado
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	1500 x 1250 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	600 kg
Lectura [d]:	200 g
Resolución (no verificable):	3000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	4 kg
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	200 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificado DAkkS:	963-130
Verificación:	965-230

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Báscula

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1550 x 1300 x 260 mm
Peso bruto:	165 kg
Peso neto:	135 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte