

KERN KFP 600V20SM

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert mit IP67



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	600 kg
Lectura [d]:	200 g
Resolución (no verificable):	3000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	4 kg
IJkwaarde [e]:	200 g
Verificación en fábrica posible:	si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificado DAkkS:	963-130
Verificación:	965-230

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Báscula

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1200 x 1200 x 330 mm
Peso bruto:	106 kg
Peso neto:	84 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	1000 x 1000 x 80 mm
Longitud del cable:	5 m
Material de plato de pesaje:	Acero lacado
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	1000 x 1000 mm