

KERN KFP 600V40SM

Edelstahl-Plattform mit IP68-Schutz



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	600 kg
Lectura [d]:	200 g
Resolución (no verificable):	3000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	4 kg
IJkwaarde [e]:	200 g

Servicio

Adjustment at the location of installation: abhängig von
Auflösung/Max | depends
on resolution and capacity

Certificado DAkkS:	963-130
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Báscula

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1150 x 1150 x 350 mm
Peso bruto:	116 kg
Peso neto:	95 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

Diseño

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	1000 x 1000 x 80 mm
Longitud del cable:	5 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	1000 x 1000 mm