

KERN BFB 1T-4SNM



Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung [M]



Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|--------|
| Humedad ambiental máxima: | 80 % |
| Humedad ambiental mínima: | 0 % |
| Temperatura ambiental mínima: | -10 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |

Suministro energético

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Acumulador: | Rchg. battery optional (factory) |
| n/a: | CH EURO UK |

| | |
|------|------------------|
| n/a: | Adaptador de red |
|------|------------------|

Suministro energético

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tensión de entrada: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
| Tiempo de carga: | 10 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 35 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 8 h |

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

| | |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 963-130 |
| Verificación: | 965-230 |

Categoría

| | |
|----------------|------------------|
| Categoría: | Balanzas |
| Product Group: | Balanza de suelo |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 1150 x 1060 x 350 mm |
| Peso bruto: | 130 kg |
| Peso neto: | 100 kg |
| Plazo de entrega: | 48 h |
| Tipo de envío: | Empresa de transporte |

Diseno

| | |
|--|---------------------|
| Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): | 250 x 160 x 58 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): | 1000 x 1000 x 85 mm |
| Longitud del cable del aparato indicador: | 5 m |
| Material de plato de pesaje: | Acero lacado |
| Nivel de burbuja: | si |
| Pies de tornillos girante: | si |
| Superficie de pesaje (AxP): | 950 x 1000 mm |

Sistema de medición

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 1,500 t |
| Intervalo de estabilización: | 2 s |
| Lectura [d]: | 500 g |
| Linealidad: | 1 kg |
| Peso recomendado para ajuste: | 1500 kg (M2) |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Rango de tara: | -1500000000 mg |
| Reproducibilidad: | 500 g |
| Resolución: | 3000 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 10 min |
| Unidades de pesaje: | kg |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 5,200 cm |
|------------------------------|----------|

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si

| | |
|----------------------------------|---------|
| Carga mínima [Min]: | 10 kg |
| Clase de verificación: | III |
| IJkwaarde [e]: | 500 g |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |
| Verificación en fábrica posible: | si |

Funciones

| | |
|---|----|
| Función de conteo: | si |
| Función de memoria de sumas: | si |
| Pesaje con rango de tolerancia: | si |
| Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales): | si |