

# KERN CKE360-3

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte

# KERN®



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	360 g
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	1 mg
Linealidad:	5 mg
Peso recomendado para ajuste:	200 g (F1); 100 g (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	360 g
Reproducibilidad:	1 mg
Resolución:	360000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	g

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	9 mm
------------------------------	------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de contaje:	360000

## Funciones

Función de contaje:	si
Pesajes inferiores:	Gancho

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional
n/a:	CH EURO

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h

## Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza cuentapiezas

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	360 x 230 x 180 mm
n/a:	3496
Peso bruto:	2,200 kg
Peso neto:	1 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	167 x 250 x 85 mm
Dimensiones parabrisas (ÃxA):	106   42
Dimensiones totales (AxPxX):	167 x 250 x 123 mm
Espacio de pesaje (ÃxA):	90   40
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	plástico
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (d):	81