

KERN FOB7K-4NL



Edelstahl-Tischwaage mit großem Wägebereich und hohem Schutzgrad IP67 gegen Staub und Spritzwasser



Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	415 x 305 x 165 mm
Peso bruto:	4,495 kg
Peso neto:	3,750 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	285 x 255 x 90 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	252 x 200 x 14 mm
Material carcasa:	acero inoxidable
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	252 x 200 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	5 kg 7,500 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	500 mg 1000 mg
Linealidad:	1,500 g 3 g
Peso recomendado para ajuste:	5 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	500 mg 1000 mg
Resolución:	10 7.500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min 30 min
Unidades de pesaje:	g lb oz

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	25 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	230 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	48 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------