

KERN KFP 300V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	300 kg
Lectura [d]:	10 g
Resolución (no verificable):	30000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	2 kg
IJkwaarde [e]:	50 g 100 g
Verificación en fábrica posible:	si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-229

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	670 x 1045 x 245 mm
Peso bruto:	25 kg
Peso neto:	22 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	650 x 500 x 135 mm
Longitud del cable:	2 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	500 x 650 mm