

# KERN KFP 30V30SM

Edelstahl-Plattform



Longitud del cable:	2,500 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 240 mm

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg
Lectura [d]:	10 g
Resolución (no verificable):	30000

## Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	200 g
IJKwaarde [e]:	10 g
Verificación en fábrica posible:	si

## Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
----------------------------	-------

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-228

## Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	470 x 360 x 240 mm
Peso bruto:	8 kg
Peso neto:	5 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	300 x 240 x 100 mm
------------------------------------------	--------------------