

KERN KFP6V20LM

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg
Lectura [d]:	200 mg
Resolución (no verificable):	30000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	40 g
IJkwaarde [e]:	1 g 2 g
Verificación en fábrica posible:	si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-228

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	700 x 405 x 230 mm
Peso bruto:	6,800 kg
Peso neto:	5,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	300 x 240 x 110 mm
Longitud del cable:	2,500 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 240 mm