

KERN VHP-T

Auswertegerät mit integriertem Thermotransferdrucker und Akku in stabilem, gepolstertem Transportkoffer



Servicio

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

Categoría

Categoría: Indicadores

Product Group: Indicador

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 450 x 340 x 230 mm

n/a: 2800

Peso bruto: 6,600 kg

Peso neto: 3,200 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 370 x 280 x 160 mm

Dimensiones del aparato indicador (AxPxX): 370 x 280 x 160 mm

Longitud del cable del aparato indicador: 10 m

Sistema de medición

Número de márgenes de pesaje: 1

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Resolución (no verificable): 3000

Unidades de pesaje: kg t

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1 cm

Dígitos de bajo de pantalla: 5 mm

Funciones

Función Data Hold: si

Función de memoria de sumas: si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima: -45 °C

Temperatura máxima de uso: 70 °C

Suministro energético

n/a: CH EURO UK

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada: 100 V - 240 V

Tiempo de carga: 12 h

Tiempo de funcionamiento: 13 h

Tiempo de funcionamiento: 13 h