

KERN SU130.

Professionelles Schallpegelmessgerät, Klasse II

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	130 db
Lectura [d]:	0,100 db
Precisión (el [Max]):	3 %
Unidades de pesaje:	dB

Funciones

Función Peak:	si
Función valor límite:	si

Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Categoría

Categoría:	Sonómetros
Product Group:	Sonómetro

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	250 x 210 x 53 mm
Peso bruto:	770 g
Peso neto:	170 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	236 x 63 x 26 mm
Material carcasa:	Plástico