

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE20-3SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

| | |
|-----------------|---------------|
| Phasenzahl | 3 AC |
| Netzspannung | 380 ... 480 V |
| Bemessungsstrom | 3,5 A |
| Verlustleistung | 0,027 kW |

Mechanische Daten

| | |
|--------------|---------------------|
| Schutzart | IP20 / UL open type |
| Nettogewicht | 2,60 kg (5,73 lb) |

Maße

| | |
|--------|--------------------|
| Breite | 75,5 mm (2,97 in) |
| Höhe | 200,0 mm (7,87 in) |
| Tiefe | 110,0 mm (4,33 in) |

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ausführung | Leitung |
| Anschlussquerschnitt | 6,00 mm ² (AWG 10) |
| Länge | 0,50 m (1,64 ft) |

Leistungsanschluss Motor

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ausführung | Leitung |
| Anschlussquerschnitt | 6,00 mm ² (AWG 10) |

Motorleitungslänge, max.

| | |
|-------------|----------------------|
| Geschirmt | 200,00 m (656,17 ft) |
| Ungeschirmt | 300,00 m (984,25 ft) |

PE-Anschluss

| | |
|------------|------------------|
| Ausführung | Schraubbolzen M5 |
|------------|------------------|