

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC11-2FD0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 600 V

Ausgang

Bemessungsstrom	151,0 A
-----------------	---------

Mechanische Daten

Maße

Breite	240,0 mm (9,4 in)
Höhe	228,0 mm (9,0 in)
Tiefe	141,0 mm (5,5 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	25,0 kg (55,1 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M10
------------	-----------------------------------

Lastseitig

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M10
------------	-----------------------------------

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M8
------------	------------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------