

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC08-0ED0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

| | |
|-----------------|----------|
| Bemessungsstrom | 104,00 A |
| Verlustleistung | 0,170 kW |

Mechanische Daten

| | |
|--------------|---------------------|
| Breite | 225,0 mm (8,86 in) |
| Höhe | 210,0 mm (8,27 in) |
| Tiefe | 140,0 mm (5,51 in) |
| Schutzart | IP00 |
| Nettogewicht | 12,10 kg (26,68 lb) |

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

| | |
|------------|----------------------------------|
| Ausführung | Flachanschluss für Kabelschuh M6 |
|------------|----------------------------------|

Leistungsanschluss Motor

| | |
|------------|----------------------------------|
| Ausführung | Flachanschluss für Kabelschuh M6 |
|------------|----------------------------------|

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

| | |
|-------------|-------|
| Geschirmt | 200 m |
| Ungeschirmt | 300 m |

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

| | |
|-------------|-------|
| Geschirmt | 200 m |
| Ungeschirmt | 300 m |

PE-Anschluss

| | |
|------------|-------------|
| Ausführung | Schraube M6 |
|------------|-------------|