

Datenblatt für Netzfilter

Artikel-Nr. : 6SE6400-2FA00-6AD0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	200 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	6,0 A
-----------------	-------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	0,50 kg (1,10 lb)

Maße

Breite	73,0 mm (2,87 in)
Höhe	200,0 mm (7,87 in)
Tiefe	43,5 mm (1,71 in)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,00 ... 2,50 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Leitungslänge	0,46 m

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M4
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	CE / UL
--------------------	---------