

KERN CD10-3P1

Células de carga de acero inoxidable

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 t
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-35 °C
Temperatura máxima de uso:	65 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	220 x 220 x 160 mm
Peso bruto:	2,700 kg
Peso neto:	2,200 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Longitud del cable:	15 m
---------------------	------

Piktogramme

STANDARD

